

DANK JE WEL VOOR DE AANSCHAF VAN EEN MORLEY BAD HORSIE CLASSIC SIZE.
JE BEZIT NU HET BESTE PEDAL OOIT!

Neem wat tijd om je jezelf eigen te maken met de eigenschappen van je nieuwe pedaal. We hopen dat je net zo geniet van het gebruiken van het pedaal als wij van het maken.

OVER ONS ELEKTRO-OPTISCHE CIRCUIT:

Een sluiterswisselt licht tussen twee optische componenten en bedient daarmee functies als Wah, volume en schakeling. Elektro-Optisch ontwerp verzekert een naadloze pedaalbediening, zonder ongewenste geluiden die voorkomen bij met potmeters werkende pedalen.

OVER DE AANSLUITINGEN:

9V: Om verzekerd te zijn van een ruisvrije werking, gebruik je ALLEEN Morley's 9VDC 300 milliamp gereguleerde adapter.

IN: Ingangsjack. Plug je instrument in deze jack met een 1/4" gitaarkabel.

UIT: Sluit een versterker aan op deze jack met een 1/4" gitaarkabel.

GEBRUIK MET EEN ADAPTER:

Alle Morley pedalen werken met Morley's 9VDC 300 milliamp gereguleerde adapter. De polariteit van de binnenzijde is negatief. **Het gebruik van een niet-gereguleerde adapter kan een brom op lage frequentie in je versterker veroorzaken.** Het gebruik van een adapter met de verkeerde polariteit kan het pedaal beschadigen.

GEBRUIK MET EEN BATTERIJ:

Alle Morley pedalen zijn ontworpen om met een 9V-batterij te werken als je geen adapter gebruikt. Wij adviseren een alkalinebatterij van goede kwaliteit. Om de batterijlevensduur te verleggen, plug je je kabel geheel uit de ingangsjack als je het pedaal niet gebruikt. Als je het pedaal voor langere tijd niet gebruikt, neem dan de batterij geheel uit het pedaal. Ons "Quick Clip" batterijklepje geeft je makkelijk toegang tot het batterijcompartiment.

BAD HORSIE 2 EIGENSCHAPPEN (MODEL BH2-EU):

SCHAKELAARLOZE WERKING: Stap er simpelweg op om de Wah in te schakelen en stap er of voor bypass.

CONTOURSCHAKELAAR: Selecteert een tweede Wah modus

LEVEL: Verandert het uitgangsvermogen van de Wah in zowel Bad Horsie- als Contour-modi

CONTOUR: Verandert de frequentie van de Wah in Contour-modus

BH2-EU SPECIFICATIES:

Stroom: 9V-batterij of 9VDC 300mA gereguleerde adapter (negatieve binnenzijde)

Indicator (rechts): Wah aan LED aan, Wah uit LED uit Indicator (links): Contour Wah aan LED

Afmetingen: 23,2 cm L x 14,9 cm B x 7 cm H Stroomverbruik: 12 mA @ 9VDC Gewicht: 1,51 kg

www.morleyproducts.com